



System 3000 rörelsevakt, frontmodul 1,10 m Standard TX_44



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	5373 66	1	02	4010337050247
 antracit	5373 67	1	02	4010337050254
 alufärg	5373 65	1	02	4010337050230

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:	180°
Ljusstyrka	
- Inställningsbart:	ca 5 till 500 lx
- Fast:	Drift dagtid
Känslighet:	25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass	
- System 55, Gira F100:	IP20

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- TX_44:	IP44
Eftersläpningstid:	ca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 1,10 m	
- Övervakningsområde framåt:	max. 32 m
- Räckvidd åt sidorna:	max. 19 m
Omgivningstemperatur:	-20°C till +45°C

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
