









## System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT System 55



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank             | 5374 01    | 1/5 | 02 | 4010337048336 |
|  kritvit blank             | 5374 03    | 1/5 | 02 | 4010337048459 |
|  alufärg                   | 5374 26    | 1/5 | 02 | 4010337048992 |
|  kritvit sidenmatt         | 5374 27    | 1/5 | 02 | 4010337049517 |
|  antracit                  | 5374 28    | 1/5 | 02 | 4010337049524 |
|  svart matt                | 5374 005   | 1/5 | 02 | 4010337049531 |
|  grå matt                  | 5374 015   | 1/5 | 02 | 4010337087281 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 5374 600   | 1/5 | 02 | 4010337049548 |

## Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
- Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

- Korttidsdrift

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
- Grundbelysningsfunktion.
- Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Inställning av ljusstyrketräskeln.
- Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Inställning av eftersläpningstiden.
- Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
- Närvarosimulering.
- Avstängningsvarning.
- Drift dagtid.
- Körtest.
- Timerfunktion.
- Larmfunktion.

---

## Tekniska data

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Övervakningsvinkel:            | 180°                 |
| Ljusstyrka                     |                      |
| - Inställningsbart:            | ca 5 till 500 lx     |
| - Fast:                        | Drift dagtid         |
| Känslighet:                    | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsklass                 |                      |
| - System 55, Gira F100:        | IP20                 |
| - TX_44:                       | IP44                 |
| Eftersläpningstid:             | 10 s till 60 min     |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m |                      |
| - Övervakningsområde framåt:   | max. 32 m            |
| - Räckvidd åt sidorna:         | max. 19 m            |
| Sändningseffekt:               | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd:             | typ. 10 m            |
| Omgivningstemperatur:          | -20°C till +45°C     |

---

## Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

---

## Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.

---