









System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT System 55



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5374 01 | 1/5 | 02 | 4010337048336 |
|  kritvit blank | 5374 03 | 1/5 | 02 | 4010337048459 |
|  alufärg | 5374 26 | 1/5 | 02 | 4010337048992 |
|  kritvit sidenmatt | 5374 27 | 1/5 | 02 | 4010337049517 |
|  antracit | 5374 28 | 1/5 | 02 | 4010337049524 |
|  svart matt | 5374 005 | 1/5 | 02 | 4010337049531 |
|  grå matt | 5374 015 | 1/5 | 02 | 4010337087281 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 5374 600 | 1/5 | 02 | 4010337049548 |

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
- Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

- Korttidsdrift

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
- Grundbelysningsfunktion.
- Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Inställning av ljusstyrketräskeln.
- Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Inställning av eftersläpningstiden.
- Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
- Närvarosimulering.
- Avstängningsvarning.
- Drift dagtid.
- Körtest.
- Timerfunktion.
- Larmfunktion.

Tekniska data

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Övervakningsvinkel: | 180° |
| Ljusstyrka | |
| - Inställningsbart: | ca 5 till 500 lx |
| - Fast: | Drift dagtid |
| Känslighet: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsklass | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Eftersläpningstid: | 10 s till 60 min |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m | |
| - Övervakningsområde framåt: | max. 32 m |
| - Räckvidd åt sidorna: | max. 19 m |
| Sändningseffekt: | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd: | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur: | -20°C till +45°C |

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
