









## System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 55



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank             | 5375 01    | 1/5 | 02 | 4010337051138 |
|  kritvit blank             | 5375 03    | 1/5 | 02 | 4010337051145 |
|  kritvit sidenmatt         | 5375 27    | 1/5 | 02 | 4010337051169 |
|  antracit                  | 5375 28    | 1/5 | 02 | 4010337051176 |
|  alufärg                   | 5375 26    | 1/5 | 02 | 4010337051152 |
|  svart matt                | 5375 005   | 1/5 | 02 | 4010337051183 |
|  grå matt                  | 5375 015   | 1/5 | 02 | 4010337087298 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 5375 600   | 1/5 | 02 | 4010337051190 |

## Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappats.

---

## Tekniska data

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Övervakningsvinkel:            | 180°              |
| Ljusstyrka                     |                   |
| - Inställningsbart:            | ca 5 till 500 lx  |
| - Fast:                        | Drift dagtid      |
| Känslighet:                    | 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsklass                 |                   |
| - System 55, Gira F100:        | IP20              |
| - TX_44:                       | IP44              |
| Eftersläpningstid:             | ca 2 min fast     |
| Monteringshöjd upp till 2,20 m |                   |
| - Övervakningsområde framåt:   | max. 15 m         |
| - Räckvidd åt sidorna:         | max. 10 m         |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m |                   |
| - Övervakningsområde framåt:   | max. 10 m         |
| - Räckvidd åt sidorna:         | max. 9 m          |
| Omgivningstemperatur:          | -20°C till +45°C  |

---