


System 3000 närvarodetektor och rörelsevakt 360°-frontmodul BT



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	5377 02	1	02	4010337052227

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Användning med biapparatinsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk knapp.
- Bländare för begränsning av övervakningsområdet.
- Takmontering på infälld insats, System 3000.

Med System 3000 brytarinsats

- Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmerinsats

- Konstantljusreglering.
- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats och appen Gira System 3000.
- Grundbelysningsfunktion.
- Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Inställning av apparaten som närvarodetektor eller rörelsevakt.
- Inställning av ljusstyrketröskeln.
- Inställning av känsligheten för de tre PIR-sensorerna.
- Inställning av eftersläpningstiden.
- Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
- Närvarosimulering.
- Drift dagtid.
- Körtest.
- Avstängningsvarning.
- Timerfunktion.
- Larmfunktion.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:	360°
Monteringshöjd	
- min.:	2,20 m
- max. f. rörelsevakt:	6,00 m
- max. f. närvarodetektor:	3,50 m
Övervakningsområde vid monteringshöjd 2,20 m	
- Närvarodetektor:	Ø max. 3,50 m
Övervakningsområde vid monteringshöjd 3 m	
- Rörelsedetektor:	Ø max. 20 m
- Närvarodetektor:	Ø max. 8 m
Känslighet:	0, 25, 50, 75, 100%
Ljusstyrkegränsvärde	
- Rörelsedetektor:	ca 5 till 500 lx (och dagdrift)
- Närvarodetektor:	ca 5 till 1000 lx (och dagdrift)
Korttidsdrift	
- Impulstid:	ca 0,5 s
- Impulspaus:	ca 3 s
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW, klass 2
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Yttermåti mm

Ø 103 H 66
