

**System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT
System 55**



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5379 01	1/5	02	4010337124801
 kritvit blank	5379 03	1/5	02	4010337124818
 kritvit sidenmatt	5379 27	1/5	02	4010337124832
 antracit	5379 28	1/5	02	4010337124849
 alufärg	5379 26	1/5	02	4010337124825
 grå matt	5379 015	1/5	02	4010337124863
 svart matt	5379 005	1/5	02	4010337124856
 rostfritt stål	5379 600	1/5	02	4010337124962

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Tidsfördröjningen kan ställas in
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten är fast inställd på 75 %.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:	180°
Eftersläpningstid	
- Inställningsbart:	10 sek till 30 min
Ljusstyrka	
- Inställningsbart:	ca 5 till 500 lx
- Fast:	Drift dagtid
Känslighet	
- Fast inställd på:	75 %
Kapslingsklass	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Monteringshöjd upp till 1,10 m	
- Övervakningsområde framåt:	max. 32 m
- Räckvidd åt sidorna:	max. 19 m
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
-