










## Vippa 2knappars ljudstyrning System 55



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank     | 5384 01    | 1/5 | 02 | 4010337122739 |
|  kritvit blank     | 5384 03    | 1/5 | 02 | 4010337122746 |
|  kritvit sidenmatt | 5384 27    | 1/5 | 02 | 4010337122753 |
|  antracit          | 5384 28    | 1/5 | 02 | 4010337122760 |
|  alufärg           | 5384 26    | 1/5 | 02 | 4010337122777 |
|  svart matt        | 5384 005   | 1/5 | 02 | 4010337122784 |
|  grå matt          | 5384 015   | 1/5 | 02 | 4010337122791 |
|  rostfritt stål    | 5384 600   | 1/5 | 02 | 4010337122807 |

## Egenskaper

- Manövervippor som ersättning för originalvippor som kännetecknas med symboler.
  - Kan sättas in universellt för både vänster och höger vipa.
- 

## Hänvisningar

- Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
-