









System 3000 rumstermostat display



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---------------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5393 01 | 1/5 | 02 | 4010337055112 |
|  kritvit blank | 5393 03 | 1/5 | 02 | 4010337055129 |
|  kritvit sidenmatt | 5393 27 8580647 | 1/5 | 02 | 4010337055174 |
|  alufärg | 5393 26 8580648 | 1/5 | 02 | 4010337055167 |
|  antracit | 5393 28 8580649 | 1/5 | 02 | 4010337055181 |
|  svart matt | 5393 005 8580645 | 1/5 | 02 | 4010337055235 |
|  grå matt | 5393 015 8580644 | 1/5 | 02 | 4010337087311 |
|  rostfritt stål | 5393 600 8580650 | 1/5 | 02 | 4010337055211 |

Egenskaper

- Manövrering via kapacitiv sensoryta.
- Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.
- Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
- Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
- Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
- Inställning av en komfort-, sänkings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
- Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
- Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
- Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
- Aktivering av kyldriften över insatsen.
- Stöder intern och extern temperatursensor.
- Temperaturfallsidentifiering.
- Användningsspärr.
- Ventilskyddsfunktion.
- Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.
- Kombination av frontmodulen 5394xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Gångprecision per månad: | ± 10 sek |
| gångreserv: | ca. 4 h |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |
