










## System 3000 rumstermostat display



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5393 01	1/5	02	4010337055112
 kritvit blank	5393 03	1/5	02	4010337055129
 kritvit sidenmatt	5393 27 8580647	1/5	02	4010337055174
 alufärg	5393 26 8580648	1/5	02	4010337055167
 antracit	5393 28 8580649	1/5	02	4010337055181
 svart matt	5393 005 8580645	1/5	02	4010337055235
 grå matt	5393 015 8580644	1/5	02	4010337087311
 rostfritt stål	5393 600 8580650	1/5	02	4010337055211

## Egenskaper

- Manövrering via kapacitiv sensoryta.
- Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.
- Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
- Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
- Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
- Inställning av en komfort-, sänkings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
- Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
- Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
- Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
- Aktivering av kyldriften över insatsen.
- Stöder intern och extern temperatursensor.
- Temperaturfallsidentifiering.
- Användningsspärr.
- Ventilskyddsfunktion.
- Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.
- Kombination av frontmodulen 5394xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

---

## Tekniska data

Gångprecision per månad:	± 10 sek
gångreserv:	ca. 4 h
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

---