

System 3000 rumstermostat-insats med givaranslutning



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5395 00	1/5	02	4010337036128

Egenskaper

- Koppling av golvvärme och termiska ställdon.
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
- Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
- Anslutning av en fjärrsensor (tillbehör) är möjlig.

Kombination med RF knappsats 1knapp / 2knappars för KNX

- Värmeaktor 1x
- Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
- Insatsens funktioner för rumstermostat:
Aktivering av 230 V-motorakuator, värme- och kyl drift, växling av värme- eller kyl drift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång.
PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion.
Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämnning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation.
Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme-/kyl drift.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	0,1 till 0,5 W
Brytström:	10 mA till 16 A
Anslutningseffekt:	max. 3600 W
Rekommenderad monteringshöjd:	1,50 m
Monteringsdjup:	24 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C
