


## System 3000 reläbrytarinsats 2kanals



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5404 00	1/5	02	4010337063766

### Egenskaper

- Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
- Adaptiv nollpunktskoppling.
- Biapparater kan anslutas.
- Testdrift för funktionskontroll.
- Drift med nolledaranslutning.

Kombination med System 3000 knappsats 2knappars

- Omkoppling av två oberoende utgångar.
- Tidsfunktion för utgång a2 justerbar.

Kombination med System 3000 knappsats

- Utgång a2 kopplar om beroende av utgång a1, t.ex. för att koppla på ventilation som hänger samman med belysningen, och för att koppla ifrån med fördröjning.
- Inkopplingsfördröjningen för utgång a2 är justerbar.
- Eftersläpningstid för utgång a2 justerbar.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

- Kopplingsaktorkanal 1knapp.
- Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Insatsens funktioner: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby:	0,1 till 0,5 W
Resistiv brytström:	10 A (AC1)

**Anslutningseffekt vid 25 °C per utgång**

- 230 V LED:	Typ. 400 W
- Kompaktlysror:	Typ. 500 W
- Glödlampor:	1500 W
- HV-halogen:	1500 W
- Tronic-Trafos:	1000 W
- Lindad transformator:	625 VA
- Ljusrör, okompenserade:	750 VA

Brytström motorer: 3 A

Kapacitiv last: 580 VA (70 µF)

**Utgång a2**

- Tidsfunktion/eftersläpningstid: utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min  
- Inkopplingsfördröjning: utan, 3 min

Inbyggnadsdjup: 24 mm

Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur: -25 °C till +45 °C

---

**Hänvisningar**

- I kombination med en rörelsevaktöverdel Standard, knappsats Memory, jalousistyrning och timer Display eller jalousistyrning och timer BT, förhåller sig reläbrytarinsatsen 2kanals som den gör med en knappsats.
  - I kombination med en rörelsevaktöverdel Komfort BT eller närvaro- och rörelsevakt 360°-överdel BT kopplas in vid rörelseutgång 1a beroende av ljus och utgång a2 oberoende av ljus och tidsfördröjt.
  - Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
-