

System 3000 DALI Power-styrenhet infälld insats



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5406 00	1/5	02	4010337048275

Egenskaper

- Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
- Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
- Biapparater kan anslutas.
- DALI spänningsförsörjning för 18 DALI deltagare.
- Parallellkoppling av upp till 4 DALI Power-styrenheter för att kunna försörja upp till 72 DALI deltagare.
- Spara den minimala ljusstyrkan, den kallaste och den varmaste färgtemperaturen.
- Tillkoppling med senast inställda ljusstyrka/färgtemperatur eller med förinställd ljusstyrka/färgtemperatur.
- Med System 3000 knappsats 2-knappars: Inställning av färgtemperatur via den högra vippan.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

- Dimmeraktorkanal 1knapp
- Sensor kanal 1knapp resp. 2knappars.
- Styrning av ljusstyrka och färgtemperatur ställs in individuellt.
- Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
- Insatsens funktioner: Dimbeteende och dimkurva kan ställas in, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning:	max. 2,8 W
Märkspänning DALI:	DC 16 V (typ.)
Utgångsström:	max. 36 mA
Antal DALI deltagare:	max. 18
Antal DALI Power-styrenheter som kan parallellkopplas:	max. 4

Färgtemperaturinställning:	2000 till 10000 K
Biapparater	
- Mekanisk tryckknapp utan belysning:	obegränsat
- Biapparatsinsats 2-tråds:	obegränsat
- Biapparatsinsats 3-tråds:	max. 10
Inbyggnadsdjup:	30 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
