

System 3000 biapparatsinsats 3-tråds



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5409 00 1360674	1/5	02	4010337048329

Egenskaper

- Biapparatsmanövrering av insatser med biapparatingång från System 3000.
- Drift med lämplig knappsats från System 3000.
- Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

- Sensorkanal 1knapp/2knappars.
- Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
- Temperaturregistrering.
- 3-tråds biapparat som fungerar som spänningsförsörjning för RF-knappsatsen 1-knapp/2-knappars för KNX.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Standby - avhängig av frontmodul:	0,1 till 0,5 W
Ledningslängd till huvudapparat:	max. 100 m
Inbyggnadsdjup:	24 mm
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	-20°C till +45°C

Hänvisningar

- Kan fungera som kabeldriven sändare tillsammans med KNX RF knappsatser och eNet knappsatser.