


eNet trådlös brytar- resp. knappaktor 1fack Mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5423 00 1704034	1/5	42	4010337774204

Egenskaper

- eNet trådlös kopplings- resp. knappaktor används för att koppla in belysningar.
- Driftlägen: Reléaktuator eller knappaktuator.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Scendrift.
- Driftlägen tryckknappar: Relékontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet-server:

- Blinkfunktion.
- Tidsfördröjning.
- Till- och fränkopplingsfördröjning.
- Avstängningsvarning.
- Minimal kopplingsupprepningsstid.
- Konstant-till, konstant-från.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,5 W
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:	16 A / AC1
Anslutningseffekt	
- Glödlampor:	2300 W
- HV-halogen:	2000 W
- Lindad transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Ljusrör, okompenserade:	920 VA
- LED-lampor:	typ. 500 W

- Kompaktlysör:	typ. 500 W
- Kapacitiv last:	690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:	max. 4 mm ²
Radiofrekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca. 100 m

Hänvisningar

- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i monteringsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53 H 28
