


eNet Radio-markisaktor 1kanals Mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5427 00 1704040	1/5	42	4010337774235

Egenskaper

- Den trådlösa eNet jalsiaktor möjliggör styrningen av eldrivna förhängen, som t.ex. jalsier, rulljalsier eller markiser.
- Positionering av markis och lamell över scenavrop.
- Position för solskydd och skymning kan sparas.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Förhängeskörtid kan sparas.
- Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet server:

- Regleringstid vid riktningsbyte.
- Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
- Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
- Beteende efter strömavbrott.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,5 W
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Anslutningseffekt motorer:	1000 W
Anslutningsarea:	max. 4 mm ²
Trådlös frekvens:	868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m

Hänvisningar

- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53

H 28
