


## eNet trådlös kopplings- resp. knappaktor 1kanal



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Norm	5433 00 1704041	1	42	4010337774273

### Egenskaper

- eNet trådlös kopplings-/knappaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet trådlös mottagarmodulen eller eNet server.
- Driftlägen: Reléaktuator eller knappaktuator.
- Statusmeddelande till eNet radiosändare.
- Scendrift.
- Driftlägen tryckknappar: Relékontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet-server:

- Blinkfunktion.
- Tidsfördröjning.
- Till- och fränkopplingsfördröjning.
- Avstängningsvarning.
- Minimal kopplingsuppreppningstid.
- Konstant-till, konstant-från.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,2 W
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:	16 A / AC1
Anslutningseffekt	
- Glödlampor:	2300 W
- HV-halogen:	2000 W
- Lindad transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Ljusrör, okompenserade:	920 VA
- LED-lampor:	typ. 500 W
- Kompaktljusrör:	typ. 500 W
- Kapacitiv last:	690 VA (560 µF)

Anslutningsarea: max. 4 mm<sup>2</sup>

Dataledningens längd: max. 3 m

---

## Hänvisningar

- En eNet trådlös mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

---

## Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

---