


## eNet trådlös mottagarmodul



| Specifikation  | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  Norm | 5452 00<br>1704002 | 1  | 42 | 4010337774303 |

### Egenskaper

- eNet trådlös mottagarmodulen är en radiomottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlös moduler.
- Drift med spänningsförsörjning.
- Integrerad antenn.
- Extern antenn kan anslutas vid ogynnsamma monteringsförhållanden.

### Tekniska data

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Märkspänning:             | DC 12 V SELV         |
| Strömförbrukning:         | 15 mA                |
| Omgivningstemperatur:     | -5 °C till +45 °C    |
| Radiofrekvens:            | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca. 100 m            |
| Dataledning:              | J-Y(St)Y 2x2x0,8     |
| Dataledningens längd:     | max. 3 m             |
| Antal eNet DIN-moduler:   | max. 32              |

### Hänvisningar

- Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
- Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.

## Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

---