

eNet trådlös universalsändare 2knappars mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5453 00 1704016	1/5	42	4010337774310

Egenskaper

- De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalousikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
- eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och jalousikörkommandon till lämpliga eNet-mottagare.
- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
- Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången.
- Anslutning av en extern status-LED.
- Indikering av överföringsstatus.
- Driftlägen: 1-kanals koppla/dimra/jalusi, 1-kanals automatikfunktion, 2-kanals koppla/dimra/tryckknappsdrift, 2-kanals automatikfunktion.

Kan ställas in med eNet server:

- Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
- 2-Kanals jalousi.
- Manöverspärar.
- Skapa förbindelser aktiverade eller spärrade.
- Status för tvångsstyrning.
- Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
- Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener, timer.
- Repeaterfunktion.
- Uppdatering av programvaran.
- Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Märkspänning:	AC 110 V till 230 V, 50/60 Hz
Standby:	0,5 W
Ingångar	
- Ledningslängd:	max. 100 m

- Ingångsström: 2 mA
- Signallängd: min. 200 ms

Utgång status-LED
- Märkspänning: AC 110 V till 230 V
- Utgångsström: 40 mA

Yttermåti mm

Ø 53 H 23
