

## eNet trådlös universalsändare 2knappars Mini



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5453 00 1704016	1/5	42	4010337774310

### Egenskaper

- eNet radiosändarna överför kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till eNet radiomottagare.
- eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och markiskörkommandon till lämpliga eNet-radiomottagare.
- Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i monteringsadapter.
- Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången.
- Anslutning av en extern status-LED.
- Indikering av överföringsstatus.
- Driftlägen: 1fach Koppla/dimra/jalusi, 1fach Automatfunktion, 2fach Koppla/dimra/knappdrift, 2fach Automatfunktion.

Kan ställas in med eNet-server:

- Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) fr.o.m. eNet server Software version 2.0.
- 2fach jalusi.
- Manöverspärarrar.
- Upprätta anslutningar öppen eller stängd.
- Status för tvångsstyrning.
- Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
- Scenkonfiguration-knapp via eNet SMART HOME app (Om-Så-regler) för att starta handlingar, scener, timer.
- Repeaterfunktion.
- Uppdatering av programvaran.
- Lokalisering av apparaten.

### Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca. 100 m
Märkspänning:	110 till 230 V AC, 50/60 Hz
Standby:	0,5 W
Ingångar	
- Ledningslängd:	max. 100 m

- Ingångsström: 2 mA  
- Signallängd: min. 200 ms

Utgång status-LED  
- Märkspänning: AC 110 V till 230 V  
- Utgångsström: 40 mA

---

#### Yttermåti mm

Ø 53      H 23

---