


PTS-IP-datagränssnitt



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	5500 000	1	10	4010337052685

Egenskaper

- Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP.
- Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA).
- Idrifttagning av stora projekt.
- Avläsning av konfigurationsdata från befintliga anläggningar.
- Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP.
- Lämplig endast för användning inomhus.

Tekniska data

Spänningsförsörjning

- Buss med två ledare: DC 24 V \pm 2 V
- Extraförsörjning: DC 12 V till 26 V
- Strömförbrukning: max. 5 mA

Anslutningar

- Buss med två ledare: 2 x klämma
- Extraförsörjning: 2 x klämma

Optisk indikering

- Läge: orange
- Funkt/progr.: grön

IP-kommunikation:

Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C

Luffuktighet:

93 % relativ luffuktighet

Kapslingsklass:

III (enligt IEC 61140)

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
