



Utanpåliggande kapsling System 106 3-knappars



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  trafikvit (lackerad) | 5503 902 | 1 | 20 | 4010337022923 |
|  antracit | 5503 910 | 1 | 20 | 4010337022930 |

Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs.
Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

- Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
- Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2-fack, 3-fack, 4-fack och 5-fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
- Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.

Hänvisningar

- Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.

Leveransen innehåller

- Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1-knapp).

Yttermåti mm

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 1knapp: | 106,5 | 106,5 | 23,35 |
| 2knappars: | 106,5 | 213,0 | 25,35 |
| 3-knappars: | 106,5 | 319,5 | 25,35 |
| 4knappars: | 106,5 | 426,0 | 25,35 |
| 2 x 2-fack: | 213,0 | 213,0 | 25,35 |
| 5knappars: | 106,5 | 532,5 | 25,35 |
