



System 106 Keyless In kodknappsatsmodul



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 glas svart	5550 000	1	20	4010337072829

Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden

System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.

Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet

Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering

Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig

Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

- Kodlös som tillträdeskontrollsystem med en tryckknappsats med glasyta som fungerar kapacitivt och därmed inte utsätts för slitage.
- Driftsättning och administration på enheten.
- Inget identifierbart slitage på grund av ofta använda sifferkombinationer.
- Användning som fristående enhet med Gira TKS-brytakter eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.

- Specialknapp "C": Raderar en felaktig inmatning.
- Specialknapp "Nyckel": Direkt portöppning efter inmatning av rätt kod.
- Specialknapp "Klocka": Riktat val av svarsapparat i stora byggnader.
- Specialknapp "F": Kopplingsfunktioner med Gira porttelefonsystems bryktorer.
- Homogen vit LED-belysning av siffrorna och specialtecknen nattetid.
- Master PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas vid förlust av administratör-PIN-kod.
- Kodlåset kan hantera upp till 255 koder.
- Upp till 12-siffriga koder är möjliga.
- Avstängningsbart knappljus vid knapptryck.
- Trefärgad LED-statusindikering vid programmering och användning.

In- och utgångar

- Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning

- System: Flatbandkabel, 10-polig
- Buss med två ledare: via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA)

Effektförbrukning

- Maximal: 1 W
- Standby-drift: 700 mW med belysning

Relä

- Max. belastning: AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar

- Buss med två ledare: 1 x klämma
- Extraförsörjning: 1 x klämma
- System: 2 x kontaktlist

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning: ca. 16 kV

Kapslingsklass: IP54

Omgivningstemperatur: -25°C till +70°C

Yttermåti mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7
