

## Insats SAT-F-port Koppling



| Specifikation                                                                                     | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5650 01    | 1/5 | 01 | 4010337460954 |
|  kritvit blank | 5650 03    | 1/5 | 01 | 4010337460961 |
|  svart matt    | 5650 10    | 1/5 | 01 | 4010337460978 |

### Tekniska data

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Inbyggnadsdjup:          | 20 mm           |
| Karakteristisk impedans: | 75 Ω            |
| För innerledare:         | Ø 0,6 till 1 mm |