




Insats SAT F-port 2-kanals Koppling



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5651 01 | 1/5 | 01 | 4010337460992 |
|  kritvit blank | 5651 03 | 1/5 | 01 | 4010337461005 |
|  svart matt | 5651 10 | 1/5 | 01 | 4010337461012 |

Tekniska data

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Inbyggnadsdjup: | 20 mm |
| Karakteristisk impedans: | 75 Ω |
| För innerledare: | Ø 0,6 till 1 mm |

Hänvisningar

- Endast för skruvfastsättning.
- Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
- När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
- Installationsrekommendation:

Kaiser Elektronik-dosor

Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02

Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94

Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40