



Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet IDC-teknik



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5696 03	1/5	01	4010337463368
 svart matt	5696 10	1/5	01	4010337463375

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- Koppling:

minst 24 mm

- IDC-teknik:

35 mm

Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.