GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats modularjack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet och SAT-F-port
Koppling SAT-F, IDC-kontakt, modularjack



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5697 01	1/5	01	4010337463382
 kritvit blank	5697 03	1/5	01	4010337463399
 svart matt	5697 10	1/5	01	4010337463405

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	35 mm
Karakteristisk impedans vid SAT:	75 Ω
För innerledare:	Ø 0,6 till 1 mm

Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.