



## Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet och SAT-F-port Koppling SAT-F, IDC-kontakt, modularjack



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5697 03	1/5	01	4010337463399
 svart matt	5697 10	1/5	01	4010337463405

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	35 mm
Karakteristisk impedans vid SAT:	75 $\Omega$
För innerledare:	$\varnothing$ 0,6 till 1 mm

### Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.