GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

Insats modularjack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-facks
Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5698 01	1/5	01	4010337463412
 kritvit blank	5698 03	1/5	01	4010337463429
 svart matt	5698 10	1/5	01	4010337463443

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
- Koppling: minst 24 mm
- IDC-teknik: 35 mm

Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.