



Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-facks Koppling



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	5698 03	1/5	01	4010337463429
 svart matt	5698 10	1/5	01	4010337463443

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
- Koppling:
- IDC-teknik:

minst 24 mm
35 mm

Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.