



Insats modularjack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-facks Koppling



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit blank | 5698 03 | 1/5 | 01 | 4010337463429 |
|  svart matt | 5698 10 | 1/5 | 01 | 4010337463443 |

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- Koppling:

minst 24 mm

- IDC-teknik:

35 mm

Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.