

Insats modularjack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-facks IDC-teknik



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5699 01	1	01	4010337463450
 kritvit blank	5699 03	1	01	4010337463474
 svart matt	5699 10	1	01	4010337463481

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- Koppling:

minst 24 mm

- IDC-teknik:

35 mm

Hänvisningar

- Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.