GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	0126 01	1/5	17,70	01	4010337126010
Reinweiß glänzend	0126 03	1/5	17,70	01	4010337126034
Reinweiß seidenmatt	0126 27	1/5	17,70	01	4010337126270
Anthrazit	0126 28	1/5	18,20	11	4010337126287
Farbe Alu	0126 26	1/5	21,40	11	4010337126263
Schwarz matt	0126 005	1/5	21,40	11	4010337037965
Grau matt	0126 015	1/5	21,40	11	4010337077145
Edelstahl	0126 600	1/5	28,42	11	4010337021742

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W