GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
100 – 1000 W	1181 00	1/5	197,39	02	4010337003939

Merkmale

- Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz.
- Elektronischer Kurzschlussschutz.
- Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf.
- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V, 50 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C	
- Glühlampen:	100 bis 1000 W
- HV-Halogen:	100 bis 1000 W
Einbautiefe:	32 mm
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +45 °C

Hinweise

- Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23.