GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~
Universal-Aus-Wechselschalter, ohne Wippe



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
mit Befestigungskrallen	3136 00	10	33,42	01	4010337039044

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- LED-Beleuchtungselement 230 V~, 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.D

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23.