GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV"
System 55

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4458 01	1/5	8,71	01	4010337093176
Reinweiß glänzend	4458 03	1/5	8,71	01	4010337093190
Reinweiß seidenmatt	4458 27	1/5	8,71	01	4010337093213
Anthrazit	4458 28	1/5	9,97	11	4010337093220
Farbe Alu	4458 26	1/5	14,49	11	4010337093206
Schwarz matt	4458 005	1/5	14,49	11	4010337093169
Grau matt	4458 015	1/5	14,49	11	4010337093183

Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²