GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	0122 01	1/5	45,00	01	4010337122012
blanc brillant	0122 03	1/5	45,00	01	4010337122036
blanc satiné	0122 27	1/5	45,00	01	4010337122272
anthracite	0122 28	1/5	45,55	11	4010337122289
teinte alu	0122 26	1/5	48,71	11	4010337122265
noir mat	0122 005	1/5	48,71	11	4010337037934
acier inoxydable	0122 600	1/5	55,78	11	4010337021773

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.