GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	0126 01	1/5	17,70	01	4010337126010
blanc brillant	0126 03	1/5	17,70	01	4010337126034
blanc satiné	0126 27	1/5	17,70	01	4010337126270
anthracite	0126 28	1/5	18,20	11	4010337126287
teinte alu	0126 26	1/5	21,40	11	4010337126263
noir mat	0126 005	1/5	21,40	11	4010337037965
gris mat	0126 015	1/5	21,40	11	4010337077145
acier inoxydable	0126 600	1/5	28,42	11	4010337021742

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W