GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0126 66	1/5	24,49	13	4010337126669
anthracite	0126 67	1/5	28,15	13	4010337126676
teinte alu	0126 65	1/5	28,15	13	4010337126652

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Avec guidage de l utilisateur palpable.
- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
- Si cet interrupteur doit être éclairé, veuillez prévoir un interrupteur de commande.
- Successeur: 3126 00 + 3496 xx

Livrable à partir de 08/2024.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.