GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Lecteur de carte d'hôtel 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription
Inverseur unipolaire

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	0140 01	1	77,41	01	4010337140016
blanc brillant	0140 03	1	77,41	01	4010337140030
blanc satiné	0140 27	1	77,41	01	4010337140276
anthracite	0140 28	1	80,03	11	4010337140283
teinte alu	0140 26	1	84,10	11	4010337140269
noir mat	0140 005	1	84,10	11	4010337037170
gris mat	0140 015	1	84,10	11	4010337077244
Acier inoxydable (laqué)	0140 600	1	87,96	11	4010337021971
bronze	0140 603	1/5	84,02	11	4010337106159

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- Le lecteur de carte d hôtel avec protection contre le démontage peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d économie d'énergie.
- Lorsque la carte d hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
- Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	28 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Autres exécutions sur demande.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.