GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~avec bascule droite 2x
Interrupteur de série

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	2860 201	1/5	28,37	01	4010337065876
blanc satiné	2860 27	1/5	28,37	01	4010337029373
anthracite	2860 28	1/5	28,88	11	4010337029397
teinte alu	2860 26	1/5	32,08	11	4010337029380
noir mat	2860 005	1/5	32,08	11	4010337038023
gris mat	2860 015	1/5	32,08	11	4010337087199
acier inoxydable	2860 600	1/5	39,15	11	4010337021223

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement	
- 2860 ..:	28 mm
- 2861 ..:	32 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W