GIRA Scheda dati

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con campo per targhetta
Interruttore a 2 poli

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0112 31	1	63,03	14	4010337112310

Caratteristiche

- Con elemento di lampada fluorescente.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/23.