GIRA Scheda dati

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Deviatore universale

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	0126 66	1/5	24,49	13	4010337126669
antracite	0126 67	1/5	28,15	13	4010337126676
color alluminio	0126 65	1/5	28,15	13	4010337126652

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Con guida dell operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Per illuminare questo interruttore, prevedere un interruttore di controllo.
- Articolo successivo: 3126 00 + 3496 xx

Disponibile a partire da 08/2024.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/23.