GIRA Техпаспорт

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Выключатель, 2-пол.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	0122 01	1/5	01	4010337122012
Белый глянцевый	0122 03	1/5	01	4010337122036
Белый матовый	0122 27	1/5	01	4010337122272
Антрацитовый	0122 28	1/5	11	4010337122289
Цвет «алюминий»	0122 26	1/5	11	4010337122265
Черный матовый	0122 005	1/5	11	4010337037934
Нержавеющая сталь	0122 600	1/5	11	4010337021773

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.