GIRA Техпаспорт

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойной
Двухканальный выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	0125 112	1/5	01	4010337043805

Технические характеристики

Глубина установки	
- 0125 ..:	28 мм
- 0128 ..:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.