© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойной
Двухканальный выключатель

Спецификация		Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	Белый	0125 66	1/5	13	4010337125662
	Антрацитовый	0125 67	1/5	13	4010337125679
	Цвет «алюминий»	0125 65	1/5	13	4010337125655

Технические характеристики

Глубина установки
- 0125 ..: 25 мм
- 0128 ..: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность
- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.