© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей**
**Универсальный выключатель / проходной выключатель**

| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Белый | 0126 66 | 1/5 | 13 | 4010337126669 |
| Антрацитовый | 0126 67 | 1/5 | 13 | 4010337126676 |
| Цвет «алюминий» | 0126 65 | 1/5 | 13 | 4010337126652 |

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Глубина установки: | 28 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов<br>- для жестких и гибких проводов до: | 2,5 мм² |
| Номинальная мощность<br>- LEDi/ CFLi: | 100 Вт |

**Указания**

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- Если для этого выключателя нужна подсветка, предусмотрите контрольный выключатель.
- Последующее изделие: 3126 00 + 3496 xx.

Доступно с августа 2024 года.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.