GIRA Техпаспорт

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Перекрестный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	0127 01	1/5	01	4010337127017
Белый глянцевый	0127 03	1/5	01	4010337127031
Белый матовый	0127 27	1/5	01	4010337127277
Антрацитовый	0127 28	1/5	11	4010337127284
Цвет «алюминий»	0127 26	1/5	11	4010337127260
Черный матовый	0127 005	1/5	11	4010337037989
Серый матовый	0127 015	1/5	11	4010337077169
Нержавеющая сталь	0127 600	1/5	11	4010337021759
Бронза	0127 603	1/5	11	4010337106067

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.