© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	0451 01	1/5	02	4010337451013
Белый глянцевый	0451 03	1/5	02	4010337451037
Белый матовый	0451 27	1/5	02	4010337451273
Антрацитовый	0451 28	1/5	02	4010337451280
Цвет «алюминий»	0451 26	1/5	02	4010337451266
Черный матовый	0451 005	1/5	02	4010337037699
Серый матовый	0451 015	1/5	02	4010337080978
Красный глянцевый	0451 02	1/5	02	4010337451020

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Характеристики

- Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
- Со звуковым и визуальным сигналом.
- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Номинальный ток I_L:	16 A
Порог срабатывания защиты	
- U_P (L/N):	≤ 1,25 кВ
- U_P (L/PE, N/PE):	≤ 1,25 кВ
Глубина установки:	31 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +40 °C
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

- Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
- Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
- Применение в сетях TN, TT и IT.

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».