© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  REG | 1296 00 | 1 | 96,72 | 18 | 4010337296003 |

**Merkmale**

- Spannungsversorgung DC 24 V zur externen Versorgung des Gira One Servers.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung<br>- primär: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Nennspannung sekundär<br>- sekundär: | DC 24 V |
| Nennstrom sekundär: | 0,3 A |
| Sicherung: | Feinsicherung 250 V, T 125 mA |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +40 °C |
| Schutzart: | IP 20 |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 4 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26.