© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Kompensationsmodul LED**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2375 00 | 1/5 | 37,60 | 02 | 4010337031369 |

**Merkmale**

- Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern.
- Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA.
- Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Verlustleistung: | max. 2 W |
| Gehäusetemperatur: | max. +65 °C (tc) |
| Leitungslänge: | ca. 15 cm |
| Abmessungen<br>- B x H x T: | 43 x 11,5 x 28,5 mm |

**Hinweise**

- Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00.